

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X180

Objednací číslo	01000.200.180
Značka	-
UBB	950351016668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009326
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	180 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Technický náčrt

