FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X260

Objednací číslo	01000.200.260
Značka	-
UBB	950351017088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009401
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	260 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

Technický nákres

