

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X280

Objednací číslo	01000.200.280
Značka	-
UBB	950351017161
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009418
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	280 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Technický náčrt

