

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X300

Objednací číslo	01000.200.300
Značka	-
UBB	950351017245
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009425
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	300 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	300
P	2.5
s	30

Technický náčrt

