

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X380

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01000.200.380     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950351017658      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715492009470     |
| BAL. od 5       | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Průměr           | M20               |
| Délka            | 380 mm            |
| Třída            | 8.8               |
| Typ drážky       | Šestihran         |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava |
| Materiál         | Ocel              |
| Směr závitů      | Pravý             |
| Povrchová úprava | Bez PU            |
| Závit            | Metrický závit    |

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |

### Technická specifikace

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 52   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 65   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 46   |
| d-D                                | M20  |
| k                                  | 12.5 |
| L (mm)                             | 380  |
| P                                  | 2.5  |
| s                                  | 30   |

### Technický náčrt

