

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M22X80

Objednací číslo	01000.220.080
Značka	-
UBB	950351018078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009524
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	32

Technický náčrt

