

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M22X110

Objednací číslo	01000.220.110
Značka	-
UBB	950351018318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009562
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Délka	110 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	110
P	2.5
s	32

Technický náčrt

