FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M22X130

Objednací číslo	01000.220.130
Značka	-
UBB	950351018565
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009586
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Délka	130 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	130
P	2.5
s	32

Technický nákres

