

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X70

Objednací číslo	01000.240.070
Značka	-
UBB	952351146008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009784
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Technický náčrt

