

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X210

Objednací číslo	01000.240.210
Značka	-
UBB	950351915018
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009944
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	210 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	210
P	3
s	36

Technický náčrt

