


Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X250



Číslo produktu	01000.240.250
Značka	-
UBB	950351915273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009999
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M24
Délka (L) (mm)	250

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	60
b (min.): L > 200mm	73
b (min.): L ≤ 125mm	54
k	15
P	3
s	36

Technický náčrt

