

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X260

Objednací číslo	01000.240.260
Značka	-
UBB	950351021023
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010001
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	260 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	260
P	3
s	36

Technický náčrt

