

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X420

Objednací číslo	01000.240.420
Značka	-
UBB	950351021858
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010117
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	420 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	420
P	3
s	36

Technický náčrt

