

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M27X80

Objednací číslo	01000.270.080
Značka	-
UBB	950351022013
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010155
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technický náčrt

