FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M27X100

Objednací číslo	01000.270.100
Značka	-
UBB	950351022278
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010186
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

Technický nákres

