

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M27X140

Objednací číslo	01000.270.140
Značka	-
UBB	950351022682
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010223
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technický náčrt

