

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M27X320

Objednací číslo	01000.270.320
Značka	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010377
BAL. od 5	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
Délka (L) (mm)	320
Třída	8.8
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Bez PU
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

### Standardy

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

### Technický náčrt

