FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X130

Objednací číslo	01000.300.130
Značka	-
UBB	950351024746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010490
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	130 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	130
P	3.5
s	46

Technický nákres

