

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X140



Číslo produktu	01000.300.140
Značka	-
UBB	950351024829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010506
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M30
Délka (L) (mm)	140

Standardy

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	72
b (min.): L > 200mm	85
b (min.): L ≤ 125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technický náčrt

