

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X190

Objednací číslo	01000.300.190
Značka	-
UBB	950351025321
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010551
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	190 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	190
P	3.5
s	46

Technický náčrt

