

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X220

Objednací číslo	01000.300.220
Značka	-
UBB	950351025578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010582
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	220 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	220
P	3.5
s	46

Technický náčrt

