

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X360

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01000.300.360     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950351026238      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715492010698     |
| BAL. od 2       | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Průměr           | M30               |
| Délka            | 360 mm            |
| Třída            | 8.8               |
| Typ drážky       | Šestihran         |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava |
| Materiál         | Ocel              |
| Směr závitů      | Pravý             |
| Povrchová úprava | Bez PU            |
| Závit            | Metrický závit    |

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Technická specifikace

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 72   |
| b (min.): L200mm          | 85   |
| b (min.): L≤125mm         | 66   |
| d-D                       | M30  |
| k                         | 18.7 |
| L (mm)                    | 360  |
| P                         | 3.5  |
| s                         | 46   |

### Technický náčrt

