FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M33X100

Objednací číslo	01000.330.100
Značka	-
UBB	950351026725
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010773
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M33
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technický nákres

