

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M33X140



Číslo produktu	01000.330.140
Značka	-
UBB	950351027145
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010810
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M33
Délka (L) (mm)	140

Standarty

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	78
b (min.): L > 200mm	91
b (min.): L ≤ 125mm	72
k	21
P	3.50
s	50

Technický náčrt

