

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M33X280

Objednací číslo	01000.330.280
Značka	-
UBB	950351028135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010933
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M33
Délka	280 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	280
P	3.5
s	50

Technický náčrt

