

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X100

Objednací číslo	01000.360.100
Značka	-
UBB	500621727675
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501699
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Technický náčrt

