

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X190

Objednací číslo	01000.360.190
Značka	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	190 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	190
P	4
s	55

Technický náčrt

