

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X260

Objednací číslo	01000.360.260
Značka	-
UBB	950351029877
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011206
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	260 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	260
P	4
s	55

Technický náčrt

