

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M42X340



Číslo produktu	01000.420.340
Značka	-
UBB	952351209871
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011763
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M42
Délka (L) (mm)	340

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	96
b (min.): L > 200mm	109
b (min.): L ≤ 125mm	90
k	26
P	4.50
s	65

Technický náčrt

