

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M45X140

Objednací číslo	01000.450.140
Značka	-
UBB	950351034075
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011862
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M45
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	102
b (min.): $L > 200$ mm	115
b (min.): $L \leq 125$ mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	140
P	4.5
s	70

Technický náčrt

