

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M48X260

Objednací číslo	01000.480.260
Značka	-
UBB	951351607860
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012197
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M48
Délka	260 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	260
P	5
s	75

Technický náčrt

