

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M52X500

Objednací číslo	01000.520.500
Značka	-
UBB	952351966983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012432
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M52
Délka	500 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	500
P	5
s	80

Technický náčrt

