FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M56X240

Objednací číslo	01000.560.240
Značka	-
UBB	950351037045
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012487
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M56
Délka	240 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	240
P	5.5
s	85

Technický nákres

