

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M4X10

Objednací číslo	01010.040.010
Značka	-
UBB	950351039512
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012913
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	10 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
P	0.7
s	7

Technický náčrt

