

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M5X20

Objednací číslo	01010.050.020
Značka	-
UBB	950351040908
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013101
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	20 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Technický náčrt

