

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M5X25

Objednací číslo	01010.050.025
Značka	-
UBB	950351041088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013125
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	25 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Technický náčrt

