FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M5X40

Objednací číslo	01010.050.040
Značka	-
UBB	950351041328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013156
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Technický nákres

