

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M5X50

Objednací číslo	01010.050.050
Značka	-
UBB	950351041401
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013170
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Technický náčrt

