



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M6X10

Číslo produktu	01010.060.010
Značka	-
UBB	950351041658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013224
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	10

Standardy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technická specifikace

k	4
P	1
s	10

Technický náčrt

