

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M6X12

Objednací číslo	01010.060.012
Značka	-
UBB	950351041732
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013231
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	12 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technický náčrt

