

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M30X40

Objednací číslo	01010.300.040
Značka	-
UBB	500621728095
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503396
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Technický náčrt

