FABORY



Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 90 M8X25

Objednací číslo	01055.080.025
Značka	-
UBB	500571175388
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147392
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	25 mm
Třída	90
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

DIN	≈6921

Technická specifikace

d-D	M8
dc	18.2
k	7
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technický nákres

