




Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M20X1,50X40

Objednací číslo	01071.200.040
Značka	-
UBB	950351139502
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022394
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

NF	E25-151
DIN	961
ISO	8676
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	1.5
s	30

Technický náčrt

