
FABORY



Malý stavěcí **šroub se šestihrannou hlavou s** podříznutým **a plným hrotem DIN 561 Ri Ocel Bez PU 22H M12X70**

Objednací číslo	01090.120.070
Značka	-
UBB	500647906089
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270169
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	70 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Třída	22H
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	561-Ri

Technická specifikace

d-D	M12
dg	9.4
dp (max.)	8.5
g2	6.1
k	9
L (mm)	70
P	1.75
s	17
z2 (min.)	6

Technický nákres

