

## Šestihranná matice DIN 934 Ocel Bez PU |8| M10

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01100.100.001     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950355000817      |
| UNSPSC          | 31161727          |
| EAN             | 8715492023001     |
| BAL. od 250     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Průměr           | M10            |
| Třída            | 8              |
| Typ drážky       | Šestihran      |
| Materiál         | Ocel           |
| Směr závitů      | Pravý          |
| Povrchová úprava | Bez PU         |
| Závit            | Metrický závit |

### Standardy

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |

### Technická specifikace

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M10 |
| m   | 8   |
| P   | 1.5 |
| s   | 17  |

### Technický náčrt

