



DIN 934 Ocel Bez PU |8| M27X2,00

Číslo produktu	01120.270.200
Značka	-
UBB	950355008919
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023902
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
P	2
Třída	8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

m	22
s	41

Technický náčrt

