


## Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M4X30



Číslo produktu	01200.040.030
Značka	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
BAL. od 500	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M4
Délka (L) (mm)	30
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

### Standardy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

### Technická specifikace

s	7
k	2.8
b (min.): L≤125mm	14
P	0.70

### Technický náčrt

