



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M5X30

Objednací číslo	01200.050.030
Značka	-
UBB	950351140658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024756
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	30 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Technický náčrt

