



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M5X80

Objednací číslo	01200.050.080
Značka	-
UBB	950351141490
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024855
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Technický náčrt

