FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M6X90

Objednací číslo	01200.060.090
Značka	-
UBB	950351142639
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025005
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	90 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Technický nákres

